



## ABC/ALLIED Pressroom Products

### Allstar 2000 Fountain Solution

全星 2000 润版液 免酒精 IPA--Free 30152

**Application 应用:** 适用于平张胶印印刷机, 免除异丙醇印刷, 高速印刷各类精美画册  
适用于传统 UV 印刷、HUV 及 LEDUV 印刷.

**Characteristics 特征:**

- 新一代免酒精润版液
- 较低的液态表面张力
- 印刷起动快速
- 减少或免除酒精
- 适用于各类 UV 印刷
- 广泛配合各种油墨、纸张和水质
- 缓冲及稳定的 pH 值
- 含阻蚀剂、防霉及抑菌成份
- 符合 ROHS



**Thinning 用量:** 用量 2--4%, 即 100 公升水加入 2--4 公升润版液。

最佳用量需要根据印刷设备状态及自来水的不同而不同.

**Cleaning 清洗:** 定期清洗印刷机润版液循环系统, 并且用润湿系统管道清洗剂.

**Storage 储藏:** 阴凉干燥通风的仓库, 储藏温度为 0° C 至 40° C

**Shelf life 保质期:** 原封装未开, 保持 0°C 至 40°C, 避免阳光直射, 保质期 24 个月.

**General advice 建议:** 定期清洗印刷机润版液循环系统。  
监控润版液工作液的数据, 如 pH、电导值、温度, 并保持稳定.

<b>Typical constants 数据:</b>	外观:	透明液体	气味:	无特别气味
	P H :	4.9--5.0	可溶性:	完全溶于水
	比重:	1.02 g/cm <sup>3</sup>	沸点:	大于 100

**Security 安全:** 使用前请详细了解产品的 MSDS  
使用时应避免与皮肤长时间的直接接触

\* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议, 成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素, 因而, 该文件不可作为法律诉求的依据.