



High Fidelity Fountain Solution

Hi-Fi 润版液——免酒精 IPA -- Free 30110

Application 应用: 适用于平张胶印印刷机，免除异丙醇印刷，高速印刷机各类精美画册。
适用于传统 UV 印刷、HUV 及 LEDUV 印刷，免除 IPA 。

- Characteristics 特征:**
- 降低水的表面张力
 - 印刷起动快速
 - 网点再现灵敏
 - 减少或免除酒精
 - 广泛配合各种油墨、纸张和水质
 - 缓冲及稳定的 pH 值
 - 含阻蚀剂、防霉及抑菌成份
 - 符合 ROHS



Thinning 用量: 用量 **3--4%**，即 **100** 公升水加入 **3--4** 公升润版液。

用量可能会随具体情况的不同而不同。

Cleaning 清洗: 定期清洗印刷机润版液循环系统，并且用润湿系统管道清洗剂。

Storage 储藏: 阴凉干燥通风的危化仓库，避免与高温和明火接触，储藏温度为 0°C 至 35°C。

Packaging 包装: 5、25、200 公升/桶

Shelf life 保质期: 原封装未开，保持 0°C 至 35°C，避免阳光直射，保质期 24 个月。

General advice 建议: 监控润版液工作液的数据，如 pH、电导值、温度，并保持稳定。

Typical constants 数据:	外表:	浅褐色半透明液体	气味:	无特别气味
	P H:	4.7--5.0	可溶性:	完全溶于水
	电导值:	12000us	沸点:	大于 100
	比重:	1.02 g/cm ³	VOCs:	300g/l

Security 安全: 使用前请详细了解产品的 MSDS。
使用时应避免与皮肤长时间的直接接触。

* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议，成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素，

因而，该文件不可作为法律诉求的依据。